


**Einsatz Wipp-Kontrollschalter  
10 AX 250 V~ mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~ Serienschalter  
Serienschalter**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Serienschalter	0145 00	10	31,00	01	4010337041801

### Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	100 W