

Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe Universal-Aus-Wechselschalter



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß | 0126 66 | 1/5 | 24,49 | 13 | 4010337126669 |
|  Anthrazit | 0126 67 | 1/5 | 28,15 | 13 | 4010337126676 |
|  Farbe Alu | 0126 65 | 1/5 | 28,15 | 13 | 4010337126652 |

Technische Daten

| | |
|---|---------------------|
| Einbautiefe: | 28 mm |
| Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm ² |
| Nennleistung - LEDi/ CFLi: | 100 W |

Hinweise

- Mit abtastbarer Bedieneinführung.
- Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen.
- Soll dieser Schalter beleuchtet werden, bitte Kontrollschalter vorsehen.