le © Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach Wechselschalter 2fach

GIRA Datenblatt



Spezifikation		Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	Cremeweiß glänzend	0128 01	1/5	40,02	01	4010337128014
	Reinweiß glänzend	0128 03	1/5	40,02	01	4010337128038
	Reinweiß seidenmatt	0128 27	1/5	40,02	01	4010337128274
	Anthrazit	0128 28	1/5	40,54	11	4010337128281
	Farbe Alu	0128 26	1/5	43,74	11	4010337128267
	Schwarz matt	0128 005	1/5	43,74	11	4010337038030
	Grau matt	0128 015	1/5	43,74	11	4010337077176
	Edelstahl	0128 600	1/5	50,74	11	4010337021797

Technische Daten

Einbautiefe - 0125 ..:

28 mm

GIRA Datenblatt

katalog.gira.de

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

- 0128 ..: 32 mm

Anschlussquerschnitt

- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm²

Nennleistung - LEDi/ CFLi:

- LEDi/ CFLi: 100 W