© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld TX\_44 $\,$



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Reinweiß	4410 66	1/5	22,44	13	4010337094166
Anthrazit	4410 67	1/5	28,22	13	4010337094173
Farbe Alu	4410 65	1/5	28,22	13	4010337094159

## Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

## **Technische Daten**

Einbautiefe: 29 mm

Leitergut: starr und flexibel

Anschlussquerschnitt

- für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm²

## **GIRA** Datenblatt

katalog.gira.de

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

Lieferumfang		
- Blanko Beschriftungsschild liegt bei.		
Abmessungen in mm		
Höhe des Beschriftungsschilds:	H 12	