

**Taster 10 A 250 V~ mit Abdeckung und gerade stehender Wippe mit Kontrollfenster
Wechsler 1-polig**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	0120 40	1/5	24,06	01	4010337120407
 Grau	0120 42	1/5	24,06	11	4010337120421
 Rot	0120 43	1/5	24,06	11	4010337120438
 Blau	0120 46	1/5	24,06	11	4010337120469
 Schwarz	0120 47	1/5	24,06	11	4010337120476

Technische Daten

Einbautiefe:	28 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm²

Hinweise

- Durch senkrechte Wippenstellung passend zu den Tastschaltern.
- Auch beleuchtbar anzuschließen.