

Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und Wippe Ausschalter 2-polig



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	0122 40	1/5	46,24	01	4010337122401
 Grau	0122 42	1/5	46,24	11	4010337122425
 Rot	0122 43	1/5	46,24	11	4010337122432
 Blau	0122 46	1/5	46,24	11	4010337122463
 Schwarz	0122 47	1/5	46,24	11	4010337122470

Merkmale

- Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Einbautiefe:	28 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm ²
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.
