GIRA Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und Wippe Kreuzschalter



Spezifikation		Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.		PS	EAN
	Reinweiß	0127 40	1/5	3	31,08	01	4010337127406
	Grau	0127 42	1/5	3	31,08	11	4010337127420
	Rot	0127 43	1/5	3	31,08	11	4010337127437
	Blau	0127 46	1/5	3	31,08	11	4010337127468
	Schwarz	0127 47	1/5	3	31,08	11	4010337127475

Technische Daten

Einbautiefe: 28 mm

Anschlussquerschnitt

- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm²

Nennleistung

- LEDi/ CFLi: 100 W

Hinweise

- Soll dieser Schalter beleuchtet werden, bitte Kontrollschalter vorsehen.