

**Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und Wippe  
Universal-Aus-Wechselschalter**

| Spezifikation                                                                               | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß | 0136 40     | 1/5 | 36,58              | 01 | 4010337136408 |
|  Grau    | 0136 42     | 1/5 | 36,58              | 11 | 4010337136422 |
|  Rot     | 0136 43     | 1/5 | 36,58              | 11 | 4010337136439 |
|  Blau    | 0136 46     | 1/5 | 36,58              | 11 | 4010337136460 |
|  Schwarz | 0136 47     | 1/5 | 36,58              | 11 | 4010337136477 |

**Merkmale**

- Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.

**Technische Daten**

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Einbautiefe:                                                  | 28 mm               |
| Anschlussquerschnitt<br>- für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nennleistung<br>- LEDi/ CFLi:                                 | 100 W               |

## Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.

---