

**Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte  
Standard 55, Universal-Aus-Wechselschalter**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	0176 01	1	33,47	01	4010337176015
 Reinweiß glänzend	0176 03	1	33,47	01	4010337176039

#### Merkmale

- Mit Schraubklemmen.

#### Technische Daten

Einbautiefe:	30 mm
Anschlussquerschnitt - für Leiter bis:	2,5 mm <sup>2</sup>

#### Hinweise

- Nicht bruchsicher.
- Passend in jede handelsübliche Gerätedose.