

## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30° gedrehtem Einsatz



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	0448 40	1/5	15,51	01	4010337448402
 Grau	0448 42	1/5	15,51	11	4010337448426
 Rot	0448 43	1/5	15,51	11	4010337448433
 Blau	0448 46	1/5	15,51	11	4010337448464
 Schwarz	0448 47	1/5	15,51	11	4010337448471

### Technische Daten

Einbautiefe:	31 mm
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup>

### Hinweise

- Speziell geeignet für Winkelstecker.
- Auch zum Einsatz in Gira Energiesäule und Unterflursysteme.
- Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.