© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Wippschalter British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ mit Wippe
Ausschalter 2-polig

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	2836 01	10	36,40	29	4010337078944
Reinweiß glänzend	2836 03	10	36,40	29	4010337078951
Anthrazit	2836 28	10	37,07	29	4010337078975
Farbe Alu	2836 26	1	40,02	29	4010337078968
Schwarz matt	2836 005	10	40,02	29	4010337038566
Grau matt	2836 015	10	40,02	29	4010337087144
Edelstahl	2836 600	10	46,50	29	4010337021933

Merkmale

- Mit Schraubklemmen.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Technische Daten

Einbautiefe:	24 mm
Anschlussquerschnitt - für Leiter bis:	 2 x 4 mm² oder 1 x 6 mm²

Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
- BS EN 60669-1.