© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

## Einsatz Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ Ausschalter 2-polig, ohne Wippe



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
mit Befestigungskrallen	3122 00	1	45,80	01	4010337038726
ohne Befestigungskrallen	3842 00	1	36,32	01	4010337064381

## **Technische Daten**

Einbautiefe

- 3122 00: 32 mm - 3842 00: 23 mm

Anschlussquerschnitt

- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm²

Nennleistung

- LEDi/ CFLi: 100 W

## Hinweise

- Durch Drehen des LED-Einsatzes um 180° auch beleuchtbar anzuschließen.

## Lieferumfang

- LED-Beleuchtungselement 230 V~, 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.