© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

Einsatz Tastschalter 10 AX 250 V~ Universal-Aus-Wechselschalter, ohne Wippe

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
mit Befestigungskrallen	3126 00	10/100	15,62	01	4010337039020
ohne Befestigungskrallen	3836 00	10	15,62	01	4010337038962

Technische Daten

Einbautiefe
- 3126 00: 32 mm
- 3836 00: 23 mm

Anschlussquerschnitt
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm²

Nennleistung
- LEDi/ CFLi: 100 W

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23.