GIRA Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

Einsatz Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ Serienschalter



Spezifikation		Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	mit Befestigungskrallen	3135 00	1	38,29	01	4010337038917
0	ohne Befestigungskrallen	3845 00	1	38,29	01	4010337064398

Technische Daten

Einbautiefe

- 3135 00: 32 mm - 3845 00: 23 mm

Nennleistung

- LEDi/ CFLi: 100 W