

## Einsatz Modular Jack RJ45 Cat.6A 10 Gbit-Ethernet 4fach Kupplung



| Spezifikation                                                                                         | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend | 5698 01     | 1/5 | 101,63             | 01 | 4010337463412 |
|  Reinweiß glänzend | 5698 03     | 1/5 | 101,63             | 01 | 4010337463429 |
|  Schwarz matt      | 5698 10     | 1/5 | 101,63             | 01 | 4010337463443 |

### Technische Daten

Einbautiefe

- Kupplung: mind. 24 mm
- Schneidklemmtechnik: 35 mm

### Hinweise

- Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:

Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.

Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.