© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Interruptor de control con pulsador 10 AX de 250 V~ con tecla basculante
Interruptor de desconexión de 2 polos

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
blanco crema brillante	0122 01	1/5	01	4010337122012
blanco brillante	0122 03	1/5	01	4010337122036
blanco mate	0122 27	1/5	01	4010337122272
antracita	0122 28	1/5	11	4010337122289
color aluminio	0122 26	1/5	11	4010337122265
negro mate	0122 005	1/5	11	4010337037934
acero inoxidable	0122 600	1/5	11	4010337021773

Datos técnicos

Profundidad de instalación:	28 mm
Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm²
Potencia nominal - LEDi/ CFLi:	100 W

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Notes

- También se puede conectar con iluminación.

En la entrega

- En la entrega se incluye el elemento de lámpara de neón de 230 V~, 1,5 mA.