www.gira.com

Interruptor pulsador 10 AX 250 V \sim con tecla basculante Interruptor de conmutación universal

GIRA Hoja de datos



Especificación		Ref.	UE	SP	EAN
	blanco crema brillante	0126 01	1/5	01	4010337126010
	blanco brillante	0126 03	1/5	01	4010337126034
	blanco mate	0126 27	1/5	01	4010337126270
	antracita	0126 28	1/5	11	4010337126287
	color aluminio	0126 26	1/5	11	4010337126263
	negro mate	0126 005	1/5	11	4010337037965
	gris mate	0126 015	1/5	11	4010337077145
	acero inoxidable	0126 600	1/5	11	4010337021742

Datos técnicos

Profundidad de instalación: 28 mm

Sección de conexión

- para conductores rígidos y flexibles de

2,5 mm²

hasta

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

GIRA Hoja de datos

catalogue.gira.com

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Reservados todos los derechos

www.gira.com

Potencia nominal - LEDi/ CFLi:

100 W