

**Interruptor pulsador 10 AX de 250 V~con tecla basculante recta de 2 elementos
Conmutador de 2 elementos**



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco brillante	2861 201	1/5	01	4010337065883
 blanco mate	2861 27	1/5	01	4010337053286
 antracita	2861 28	1/5	11	4010337053293
 color aluminio	2861 26	1/5	11	4010337053279
 acero inoxidable	2861 600	1/5	11	4010337021209

Datos técnicos

Profundidad de instalación

- 2860 ...:	28 mm
- 2861 ...:	32 mm

Sección de conexión

- para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm ²
--	---------------------

Potencia nominal

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------