

**Interrupteur 10/250~
avec plaque de montage et adaptateur K/P25
Disjoncteur à 2 pôles**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème	0102 10	10	26,70	13	4010337102106
 blanc	0102 11	10	26,70	13	4010337102113

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles
jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.