© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Module interrupteur à bascule 10 AX 250 V~
Interrupteur permutateur



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
Interrupteur permutateur	0107 00	10/100	21,02	01	4010337107002

Caractéristiques techniques

Profondeur d’encastrement:	28 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:	2,5mm²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l‘original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24.