GIRA Fiche technique

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Interrupteur de commande 10 AX 250 V
avec zone d´inscription
Disjoncteur à 2 pôles

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
gris	0112 31	1	63,03	14	4010337112310

Caractéristiques

- Avec élément de lampe néon.

Caractéristiques techniques

section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- Pann. d inscr. "Chauffage marche/arrêt", "VERWARMING AAN/UIT" est ajouté.
-

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24.