

**Interrupteur de commande 10 AX 250 V
avec zone d'inscription
Interrupteur va-et-vient universel**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	0116 31	1	52,44	14	4010337116318

Caractéristiques

- Avec élément de lampe néon.

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- Pann. d inscr. "Chauffage marche/arrêt", "VERWARMING AAN/UIT" est ajouté.