

**Interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V~avec zone d inscription (partie supérieure de boîtier)  
Interrupteur va-et-vient universel**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	0116 35	10	29,93	14	4010337116356

## Caractéristiques

- Avec élément de lampe néon.

## Caractéristiques techniques

section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

Puissance nominale  
- LEDi/ CFLi: 100 W

## Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

## Etendue de la livraison

- Pann. d inscr. "Chauffage marche/arrêt", "VERWARMING AAN/UIT" est ajouté.  
- L élément de lampe néon 230 V~ 1,5 mA est comprise dans la livraison.