GIRA Fiche technique

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tous droits réservés

www.gira.com

Bouton-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule droite avec fenêtre de contrôle Inverseur unipolaire



Spécification		Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	SP EAN	
	blanc brillant	0120 201	1/5	20,63	11	4010337065982	
	blanc satiné	0120 27	1/5	20,63	01	4010337029465	
	anthracite	0120 28	1/5	21,37	11	4010337029489	
	teinte alu	0120 26	1/5	24,57	11	4010337029472	
	noir mat	0120 005	1/5	24,57	11	4010337037927	
	acier inoxydable	0120 600	1/5	31,34	11	4010337021247	

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement: 28 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles

jusqu'à:

2,5mm²

GIRA Fiche technique

catalogue.gira.com

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tous droits réservés

www.gira.com

ı	n	А		. 4 :	io	n	•
ı		u	ı	 1 L	u	•	3

- À raccorder aussi en éclairable.