om © Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tous droits réservés

www.gira.com

Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~avec bascule droite Interrupteur va-et-vient universel

GIRA Fiche technique



Spécification		Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	blanc brillant	0121 201	1/5	17,70	01	4010337052692
	blanc satiné	0121 27	1/5	17,70	01	4010337029311
	anthracite	0121 28	1/5	18,20	11	4010337029335
	teinte alu	0121 26	1	21,40	11	4010337029328
	noir mat	0121 005	1	21,40	11	4010337037972
	gris mat	0121 015	1	21,40	11	4010337077091
	acier inoxydable	0121 600	1/5	28,42	11	4010337021261

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement: 28 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles 2,5mm²

jusqu'à:

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original. Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24.

GIRA Fiche technique

catalogue.gira.com

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tous droits réservés

www.gira.com