

Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule 2x Interrupteur de série



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	0125 112	1/5	30,06	01	4010337043805

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- 0125 ...:	28 mm
- 0128 ...:	32 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
---	--------------------

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------