

## Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule 2x Interrupteur de série



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	0125 66	1/5	35,18	13	4010337125662
 anthracite	0125 67	1/5	38,84	13	4010337125679
 teinte alu	0125 65	1/5	38,84	13	4010337125655

### Caractéristiques techniques

#### Profondeur d'encastrement

- 0125 ...:	25 mm
- 0128 ...:	28 mm

#### section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm <sup>2</sup>
--	--------------------

#### Puissance nominale

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

### Indications

- Avec guidage de l'utilisateur palpable.
- Protection antivol par pièce de serrage vissée en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition.