© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tous droits réservés

www.gira.com

Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule 2x Commutateur va-et-vient double



Spécification		Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	blanc crème brillant	0128 01	1/5	40,02	01	4010337128014
	blanc brillant	0128 03	1/5	40,02	01	4010337128038
	blanc satiné	0128 27	1/5	40,02	01	4010337128274
	anthracite	0128 28	1/5	40,54	11	4010337128281
	teinte alu	0128 26	1/5	43,74	11	4010337128267
	noir mat	0128 005	1/5	43,74	11	4010337038030
	gris mat	0128 015	1/5	43,74	11	4010337077176
	acier inoxydable	0128 600	1/5	50,74	11	4010337021797

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- 0125 ..:

28 mm

GIRA Fiche technique

catalogue.gira.com

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tous droits réservés

www.gira.com

- 0128 ..: 32 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:

 $2,5mm^2$

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W