**GIRA** Fiche technique

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tous droits réservés

www.gira.com

## Commutateur va-et-vient double



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc	0128 40	1/5		01	4010337128403
gris	0128 42	1/5		11	4010337128427
Rouge	0128 43	1/5		11	4010337128434
bleu	0128 46	1/5		11	4010337128465
noir	0128 47	1/5		11	4010337128472

## Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- 0125 ..: 28 mm - 0128 ..: 32 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles 2,5mm²

jusqu'à:

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W