© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tous droits réservés

www.gira.com

Bouton-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule droite Inverseur unipolaire



Spécification		Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	blanc brillant	0130 201	1/5	19,18	01	4010337066064
	blanc satiné	0130 27	1/5	19,18	01	4010337029434
	anthracite	0130 28	1/5	19,91	11	4010337029458
	teinte alu	0130 26	1/5	23,08	11	4010337029441
	noir mat	0130 005	1/5	23,08	11	4010337037910
	gris mat	0130 015	1/5	23,08	11	4010337077183
	acier inoxydable	0130 600	1/5	29,95	11	4010337035947

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement: 28 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles

jusqu'à:

2,5mm²