catalogue.gira.com

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tous droits réservés

www.gira.com

Interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~ avec bascule Interrupteur va-et-vient universel

GIRA Fiche technique



Spécification		Réf.	UV.	EUR/pièce HTV	A SP	EAN
b	olanc crème brillant	0136 01	1/5	34,39	9 01	4010337136019
b	olanc brillant	0136 03	1/5	34,39	9 01	4010337136033
b	olanc satiné	0136 27	1/5	34,39	9 01	4010337136279
а	inthracite	0136 28	1/5	34,92	2 11	4010337136286
te	einte alu	0136 26	1/5	38,04	4 11	4010337136262
n n	oir mat	0136 005	1/5	38,04	4 11	4010337037941
g g	ıris mat	0136 015	1/5	38,04	4 11	4010337077190
a	icier inoxydable	0136 600	1/5	45,16	6 11	4010337021766
b	oronze	0136 603	1/5	44,07	7 11	4010337106081

GIRA Fiche technique

catalogue.gira.com

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tous droits réservés

www.gira.com

Cara	ctéri	istiau	es te	chn	iaues
vaia	CLEI	เวเเนน	62 IE	CHILL	iuues

Profondeur d'encastrement: 28 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles

jusqu'à:

2,5mm²

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- L élément de lampe néon 230 V~, 1,5 mA est compris dans la livraison.