

Interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~ avec cache et bascule
Interrupteur va-et-vient universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	0136 40	1/5		01	4010337136408
 gris	0136 42	1/5		11	4010337136422
 Rouge	0136 43	1/5		11	4010337136439
 bleu	0136 46	1/5		11	4010337136460
 noir	0136 47	1/5		11	4010337136477

Caractéristiques

- L élément de lampe néon 230 V~, 1,5 mA est compris dans la livraison.

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	28 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.
