

**Interrupteur à tirette 10 AX 250 V~  
avec plaque de montage et adaptateur K/P25  
Interrupteur va-et-vient universel**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème	0146 10	10	30,72	13	4010337146100
 blanc	0146 11	10	30,72	13	4010337146117

## Caractéristiques techniques

section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles  
jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

Puissance nominale  
- LEDi/ CFLi: 100 W

## Indications

- Pour montage mural et sur plafond.
- À raccorder aussi en éclairable.