

Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec zone d'inscription



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	0187 40	1/5		01	4010337187400
 gris	0187 42	1/5		11	4010337187424
 Rouge	0187 43	1/5		11	4010337187431
 Vert	0187 45	1/5		11	4010337187455
 bleu	0187 46	1/5		11	4010337187462
 noir	0187 47	1/5		11	4010337187479

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	31 mm
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm ² à 2,5 mm ²

Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre

Etendue de la livraison

- Une étiquette « EDV » est jointe.
-