GIRA Fiche technique

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Cadre de finition Gira Standard 55
blanc satiné

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
1x	0211 04	10/100	2,99	21	4010337211044
1,5x	1001 04	10		01	4010337881315
2x	0212 04	10/100	5,12	21	4010337212041
2x sans nervure centrale	1002 04	10	3,78	01	4010337002048
3x	0213 04	10/100	9,02	01	4010337213048
4x	0214 04	1/5	15,60	01	4010337214045
5x	0215 04	1/5	25,66	01	4010337215042

Caractéristiques

- Incassable.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Indications

- Convient également pour installations en goulotte.
- En combinaison avec le kit d étanchéité, le cadre de finition (1 à 5x) convient également pour le montage encastré protégé contre l eau IP44.