

## Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec module oblique 30°



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	0448 40	1/5		01	4010337448402
 gris	0448 42	1/5		11	4010337448426
 Rouge	0448 43	1/5		11	4010337448433
 bleu	0448 46	1/5		11	4010337448464
 noir	0448 47	1/5		11	4010337448471

### Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	31 mm
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup>

### Indications

- Convient en particulier pour fiches angulaires.
- Convient également à une utilisation dans la colonne d'énergie Gira et les systèmes sous plancher.
- Pour fixation par vis, sans griffes de fixation.
- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre