

## Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	0453 40	1/5		01	4010337453406
 gris	0453 42	1/5		11	4010337453420
 Rouge	0453 43	1/5	15,62	11	4010337453437
 bleu	0453 46	1/5		11	4010337453468
 noir	0453 47	1/5		11	4010337453475

### Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	31 mm
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup>
Température ambiante - Shutter:	0 °C à 45 °C

### Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.