

Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec clapet



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	0454 40	1/5		01	4010337454403
 gris	0454 42	1/5		11	4010337454427
 Rouge	0454 43	1/5		11	4010337454434
 bleu	0454 46	1/5		11	4010337454465
 noir	0454 47	1/5		11	4010337454472

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	31 mm
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm ² à 2,5 mm ²

Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre