


Module interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ Interrupteur de série



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Interrupteur de série, sans griffes de fixation	0815 00	10	15,70	01	4010337815006
 Interrupteur de série (avec griffes de fixation)	0105 00	10/100	15,70	01	4010337105008

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- 0105 00:	28 mm
- 0108 00:	32 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
--------------------------------------------------	--------------------

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------