catalogue.gira.com

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tous droits réservés

www.gira.com

Émetteur mural radio EnOcean 1x

GIRA Fiche technique



Spécification		Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	blanc crème brillant	2421 01	1	93,84	02	4010337463825
	blanc brillant	2421 03	1	93,84	02	4010337463832
	blanc satiné	2421 27	1	93,84	02	4010337463849
	anthracite	2421 28	1	96,49	02	4010337463856
	teinte alu	2421 26	1	100,52	02	4010337463870
	noir mat	2421 005	1	100,52	02	4010337037088
	gris mat	2421 015	1	100,52	02	4010337084136

Caractéristiques

- Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de stores à des récepteurs radio du système radio
- Appareil sans pile ni alimentation externe. L énergie d émission est générée à partir d énergie mécanique par l actionnement d une bascule.

GIRA Fiche technique

catalogue.gira.com

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tous droits réservés

www.gira.com

	T					
-	Transmission	radio	cryptee	ou non	cryptee	possible.

Caractéristiques techniques

Fréquence radio: 868,3 MHz

Portée

- en champ libre: jusqu à 300 m- dans des bâtiments: env. 30 m

Température ambiante: -25°C à +65°C

Humidité de l'air: 0 à 95 % (sans condensation)

Indications

- Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
- Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Les émetteurs EnOcean Gira sont compatibles avec des actionneurs de prestataires tiers.

Etendue de la livraison

- L émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.