

Interrupteur à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 3x avec bascules Interrupteur va-et-vient universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	2832 01	10		29	4010337832010
 blanc brillant	2832 03	10	34,09	29	4010337832034
 anthracite	2832 28	10	36,64	29	4010337832287
 teinte alu	2832 26	10	40,53	29	4010337832263
 noir mat	2832 005	10	40,53	11	4010337038528
 gris mat	2832 015	10	40,53	11	4010337087120
 Acier inoxydable (laqué)	2832 600	10		29	4010337022053

Caractéristiques

- Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement: 25 mm

section de raccordement
- Pour les conducteurs jusqu'à: 2,5mm²

Indications

- Uniquement pour fixation par vis.
