GIRA Scheda dati

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con campo per targhetta Deviatore universale



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
grigio	0116 31	1	52,44	14	4010337116318

Caratteristiche

- Con elemento di lampada fluorescente.

Dati tecnici

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Potenza nominale

- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.

Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture "Riscaldamento On/Off", "VERWARMING AAN/UIT" in dotazione.
- Passacavo a due moduli (passacavo gemellato) in dotazione.