© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere 2 moduli Deviatore 2 moduli

GIRA Scheda dati



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco puro	0128 66	1	46,83	13	4010337128663
antracite	0128 67	1	50,47	13	4010337128670
color alluminio	0128 65	1	50,47	13	4010337128656

Dati tecnici

Profondità di montaggio

- 0125 ..: 25 mm - 0128 ..: 28 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Potenza nominale

- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Con guida dell operatore in rilievo.
- Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.