

## Alimentazione di tensione 24 V DC 300 mA



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 AMG	1296 00	1	96,72	18	4010337296003

## Caratteristiche

- Tensione 24 V DC per l'alimentazione dei componenti della citofonia.
- Alimentazione della videocamera a colori in grandi oggetti.
- Alimentazione dell'illuminazione dei tasti di chiamata in grandi immobili.
- Alimentazione della tastiera codice di Keyless In.

## Dati tecnici

Tensione nominale	
- Primario:	230 V AC, 50 Hz
Tensione nominale secondaria	
- Secondario:	24 V DC SELV
Corrente nominale secondaria:	0,3 A
Salvataggio:	Fusibile per correnti deboli 250 V, 160 mA
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +40 °C

## Dimensioni

Unità di larghezza (TE):	4
--------------------------	---