

Drukcontact 10 A 250 V~ met afdekking en rechtstaande wip
Wisselcontact 1-polig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	0130 40	1/5	30,03	01	4010337130406
 grijs	0130 42	1/5	30,21	11	4010337130420
 rood	0130 43	1/5	30,21	11	4010337130437
 blauw	0130 46	1/5	30,21	11	4010337130468
 zwart	0130 47	1/5	30,21	11	4010337130475

Technische gegevens

Inbouwdiepte: 28 mm

Aansluitingdoorsnede
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm²

Aanwijzingen

- Door de verticale wippositie passend bij de tastschakelaars.