

Tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~ met afdekking en wip
Universele uit-wisselschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	0136 40	1/5	48,53	01	4010337136408
 grijs	0136 42	1/5	48,84	11	4010337136422
 rood	0136 43	1/5	48,84	11	4010337136439
 blauw	0136 46	1/5	48,84	11	4010337136460
 zwart	0136 47	1/5	48,84	11	4010337136477

Kenmerken

- Glimlampelement 230 V~, 1,5 mA is bij de levering inbegrepen.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	28 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
