

Dekkramme Gira ClassiX bronse-kremhvít



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Enkel	0211 623	1	11	4010337106241
 Dobbel	0212 623	1	11	4010337097129
 dobbel, uten mellomstykke	1002 623	1	11	4010337099574
 3-dobbel	0213 623	1	11	4010337097259
 4-dobbel	0214 623	1	11	4010337097396
 5-dobbel	0215 623	1	11	4010337900993

Merknader

- Hver eneste dekkramme er unik.
- Ikke egnet og ikke godkjent i kombinasjon med festeplate 80 x 80 mm for British Standard-installasjon.
- Slipt overflate.