

## Dekkramme Gira ClassiX bronse



| Spesifikasjon                                                                                                 | Bestillings nr. | PE | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|---------------|
|  Enkel                      | 0211 621        | 1  | 11 | 4010337106227 |
|  Dobbel                    | 0212 621        | 1  | 11 | 4010337097105 |
|  dobbel, uten mellomstykke | 1002 621        | 1  | 11 | 4010337099550 |
|  3-dobbel                  | 0213 621        | 1  | 11 | 4010337097235 |
|  4-dobbel                  | 0214 621        | 1  | 11 | 4010337097372 |
|  5-dobbel                  | 0215 621        | 1  | 11 | 4010337097495 |

### Merknader

- Hver eneste dekkramme er unik.
- Ikke egnet og ikke godkjent i kombinasjon med festeplate 80 x 80 mm for British Standard-installasjon.
- Slipt overflate.