

Łącznik kontrolny samopowrotny 10 AX 250 V~ z klawiszem
Wyłącznik 2-bieg.



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	0122 01	1/5	01	4010337122012
 czysta biel z połyskiem	0122 03	1/5	01	4010337122036
 czysta biel, matowy	0122 27	1/5	01	4010337122272
 antracytowy	0122 28	1/5	11	4010337122289
 kolor aluminium	0122 26	1/5	11	4010337122265
 czarny matowy	0122 005	1/5	11	4010337037934
 stal szlachetna	0122 600	1/5	11	4010337021773

Dane techniczne

Głębokość montażu: 28 mm

Przekrój przyłącza
- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm²

Moc znamionowa
- LEDi/CFLi: 100 W

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

Wskazówki

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.

Zakres dostawy

- Neonowa lampka podświetlająca 230 V~, 1,5 mA znajduje się w zakresie dostawy.
