

Łącznik kontrolny samopowrotny 10 AX 250 V~ z klawiszem
Łącznik uniwersalny



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	0136 01	1/5	01	4010337136019
 czysta biel z połyskiem	0136 03	1/5	01	4010337136033
 czysta biel, matowy	0136 27	1/5	01	4010337136279
 antracytowy	0136 28	1/5	11	4010337136286
 kolor aluminium	0136 26	1/5	11	4010337136262
 czarny matowy	0136 005	1/5	11	4010337037941
 szary matowy	0136 015	1/5	11	4010337077190
 stal szlachetna	0136 600	1/5	11	4010337021766
 brąz	0136 603	1/5	11	4010337106081

Dane techniczne

Głębokość montażu: 28 mm

Przekrój przyłącza
- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm²

Moc znamionowa
- LEDi/CFLi: 100 W

Wskazówki

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.

Zakres dostawy

- Neonowa lampka podświetlająca 230 V~, 1,5 mA znajduje się w zakresie dostawy.
